

**S-3L-320/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

3-polige Phasenschiene mit Stiftkontakt dienen der Potentialverteilung auf weiteren Komponenten im Schaltschrank wie den Leistungsschutzschaltern, Fehlerstromschutzschaltern und anderen Installationsgeräten.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">2658590000</a> |
| Typ        | S-3L-320/10                |
| GTIN (EAN) | 4050118671933              |
| VPE        | 5 Stück                    |

Erstellungs-Datum 2. März 2023 19:34:25 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## S-3L-320/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 15 mm   | Tiefe (inch)  | 0,591 inch  |
| Höhe         | 27,5 mm | Höhe (inch)   | 1,083 inch  |
| Breite       | 320 mm  | Breite (inch) | 12,598 inch |
| Nettogewicht | 118 g   |               |             |

### Allgemeines

|         |    |
|---------|----|
| Polzahl | 18 |
|---------|----|

### Bemessungsdaten

|                       |                    |           |      |
|-----------------------|--------------------|-----------|------|
| Bemessungsquerschnitt | 10 mm <sup>2</sup> | Nennstrom | 63 A |
|-----------------------|--------------------|-----------|------|

### Maße

|                  |         |
|------------------|---------|
| Raster in mm (P) | 17,8 mm |
|------------------|---------|

### Werkstoffdaten

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | grau |
|-------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

### Zulassungen

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|   |  |
|---|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">CE Declaration of Conformity</a> |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>     |