

CC-FO 15/60 MM SI


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Standard inbegriffen: CC

Unser systematisch abgestimmtes Programm beinhaltet Etiketten zur Kennzeichnung von standardisierten Komponenten, wie auch universell einsetzbare und vertraute Formate: etwa der Markierer CC 85/54 zum Erstellen von Typenschildern.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	ClipCard, Gerätemarkierer, 15 x 60 mm, silber
Best.-Nr.	2621330000
Typ	CC-FO 15/60 MM SI
GTIN (EAN)	4050118625714
VPE	500 Stück
kompatibler Drucker	2599430000 2599440000

Erstellungs-Datum 3. März 2023 23:14:36 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CC-FO 15/60 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,55 mm	Tiefe (inch)	0,022 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Breite	60 mm	Breite (inch)	2,362 inch
Nettogewicht	0,486 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-30...80 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	500	Ausführung	selbstklebend, halogenfrei
Breite	60 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-30...80 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Farbe	silber
Halogene	Nein	Kleber	PE-Schaum mit Acrylatkleber
Schriftfeldgröße	15 x 60 mm	Werkstoff	Polyester
Zulassung nach UL 969	Ja		

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

Datenblatt

CC-FO 15/60 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

