

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Die Rationalisierung von Crimpvorgängen erfordert vermehrt die Automatisierung einzelner Arbeitsschritte. "Optimierung der Installationszeiten" lautet die Forderung, die zukunftsorientierte Märkte an ihre strategischen Partner stellen.

Automaten, die eine rationelle Verarbeitung des Leitermaterials gestatten, sind die Antwort auf eine zukunftsorientierte Ausrichtung. Dabei spielen Flexibilität und Funktionalität für den Kunden die entscheidende Rolle.

Weidmüller bietet mit seinem umfassenden Automatenprogramm professionelle und rationelle Lösungen in der Kabelbe- und -verarbeitung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpautomat, 0.5mm ² , 6mm ²
Best.-Nr.	2634310000
Typ	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 23:39:28 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	405 mm	Tiefe (inch)	15,945 inch
Höhe	240 mm	Höhe (inch)	9,449 inch
Breite	165 mm	Breite (inch)	6,496 inch
Nettogewicht	15.848 g		

Crimpautomaten

Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Antrieb	elektropneumatisch	Crimpbereich	0,5...6 mm ²
Crimpbereich, max.	6 mm ²	Crimpbereich, min.	0,5 mm ²
Crimplänge	6 - 18 mm	Druckluftanschluss	5 - 5,5 bar
Einführlänge	13	Elektroanschluss	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
Hinweis	Zwillingsaderendhülsen im Querschnittsbereich 2 x 0,5 - 2 x 2,5 mm ² , Kein Werkzeugwechsel notwendig	Taktzeit	ca. 1 s
Verbrauchsmaterial	mit und ohne Kunststoffkragen, Zwillings-Aderendhülsen		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ECLASS 9.1	17-31-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

