

S-3L-1000/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

3-polige Phasenschiene mit Stiftkontakt dienen der Potentialverteilung auf weiteren Komponenten im Schaltschrank wie den Leistungsschutzschaltern, Fehlerstromschutzschaltern und anderen Installationsgeräten.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Best.-Nr. | 2658640000 |
| Typ | S-3L-1000/16 |
| GTIN (EAN) | 4050118671889 |
| VPE | 5 Stück |

Erstellungs-Datum 2. März 2023 19:35:04 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

S-3L-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe | 15 mm | Tiefe (inch) | 0,591 inch |
| Höhe | 27,5 mm | Höhe (inch) | 1,083 inch |
| Breite | 1.016 mm | Breite (inch) | 40 inch |
| Nettogewicht | 580 g | | |

Allgemeines

| | |
|---------|----|
| Polzahl | 57 |
|---------|----|

Bemessungsdaten

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|------|
| Bemessungsquerschnitt | 16 mm ² | Nennstrom | 80 A |
|-----------------------|--------------------|-----------|------|

Maße

| | |
|------------------|---------|
| Raster in mm (P) | 17,8 mm |
|------------------|---------|

Werkstoffdaten

| | |
|-------|------|
| Farbe | grau |
|-------|------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|---|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | CE Declaration of Conformity |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |