

**SAIEND 1/2/4 M8G 4P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SAI – Logikmodule Diese Geräte ermöglichen das Zusammenfassen von Signalen mittels eines UND oder ODER Gatters. Diese Funktion führt zu einer Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes. Auch die benötigten Eingänge an der SPS können um bis zu 6 Eingänge reduziert werden. So spart diese Vorverarbeitung im Feld Verdrahtungsaufwand und Material.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, M8
Best.-Nr.	<a href="#">2662510000</a>
Typ	SAIEND 1/2/4 M8G 4P
GTIN (EAN)	4050118677386
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 19:43:48 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## SAIEND 1/2/4 M8G 4P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 50 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-25 - 85°C	Betriebstemperatur, min.	-25 °C
Betriebstemperatur, max.	85 °C		

### Allgemeine Technische Daten

Schutzart	IP67	Polzahl	4
Anschlussgewinde	M8	Verschmutzungsgrad	3
Steckzyklen	≥ 100		

### Technische Daten Kabel

Polzahl 4

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000448	ETIM 7.0	EC000448
ETIM 8.0	EC000448	ECLASS 9.0	19-07-04-03
ECLASS 9.1	19-17-01-90	ECLASS 10.0	19-07-04-03
ECLASS 11.0	19-07-04-03	ECLASS 12.0	19-07-04-03

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**SAIEND 1/2/4 M8G 4P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

