

RS PLC IPC-620 24-POINTS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Aufgrund der wachsenden Komplexität von Anlagen, der Veralterung bestimmter SPS und der ungebremsen Nachfrage nach E/A-Signalen müssen in vielen Installationen bestehende Controller durch neue ersetzt werden, ohne dabei die bestehende Feldverkabelung zu ändern. Adapter, vorkonfektionierte Kabel und Schnittstellen von Weidmüller tragen dazu bei, dass das Ersetzen eines SPS-Systems durch ein anderes schnell und einfach über die Bühne geht: Der Nutzer kann die bestehende Feldverkabelung beibehalten, das neue System testen und Ausfallzeiten auf ein Minimum begrenzen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Best.-Nr. | 6720001226 |
| Typ | RS PLC IPC-620 24-POINTS |
| GTIN (EAN) | 4050118485820 |
| VPE | 1 Stück |

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe | 50 mm | Tiefe (inch) | 1,969 inch |
| Höhe | 29 mm | Höhe (inch) | 1,142 inch |
| Breite | 266 mm | Breite (inch) | 10,472 inch |
| Nettogewicht | 170 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Lagertemperatur | 0...50 °C | Betriebstemperatur | 0...50 °C |
| Betriebstemperatur, min. | 0 °C | Betriebstemperatur, max. | 50 °C |

Bemessungsdaten

| | | | |
|----------------------|------|------------------------|-----|
| Betriebsspannung | 50 V | Maximalstrom pro Kanal | 3 A |
| Betriebsstrom Gesamt | 10 A | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002780 | ETIM 7.0 | EC002780 |
| ETIM 8.0 | EC002780 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 9.1 | 27-24-22-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Zulassungen

| | |
|-------------|---|
| Zulassungen |  |
| ROHS | Konform |

Downloads

| | |
|----------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

