

CTX CM 3.6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für gedrehte Kontakte**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 4mm ² , 10mm ² , W-Crimp
Best.-Nr.	9018480000
Typ	CTX CM 3.6
GTIN (EAN)	4008 190884581
VPE	1 Stück
Ersatzteile	1121010000

Erstellungs-Datum 17. Februar 2023 12:15:34 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CTX CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	706,78 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für HD- und ConCept M3 Kontakte und baugl. 4-10mm ²	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	--	------------	--

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	10 mm ²	Crimpbereich, min.	4 mm ²
Kontaktart	gedrehte Kontakte	Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 12

Werkzeugdaten Crimpen

Crimppart/-profil	W-Crimp	Crimpprofil 1, min.	4 mm ²
Crimpprofil 2, min.	6 mm ²	Crimpprofil 3, min.	10 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

CTX CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

