

**IE-TO-SCD-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tragschienenoutlet, Ausführung Kupplung SC-Duplex  
gemäß IEC 61754-4

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Tragschienen-Outlet, LWL, SC-Duplex, Multimode, GOF, POF, IP20
Best.-Nr.	<a href="#">8946970000</a>
Typ	IE-TO-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248734979
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 1. März 2023 21:29:56 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-TO-SCD-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	67 mm	Tiefe (inch)	2,638 inch
Breite	17,5 mm	Breite (inch)	0,689 inch
Länge	59,6 mm	Länge (inch)	2,346 inch
Nettogewicht	40,1 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	70 °C		

### Allgemeine Daten

Anschluss 1	SC-Duplex	Anschluss 2	SC-Duplex
Einfügungsdämpfung	≤ 0,4 dB	Farbe	lichtgrau
Fasertyp	Multimode, GOF, POF	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0
Montageart	TS 35	Schutzart	IP20
Steckzyklen	1000		

### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61754-4	Zertifikat-Nr. (UL)	E477798
---------------------	-------------	---------------------	---------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL)	E477798

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Manual</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-TO-SCD-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung



### Zeichnung

