

**M-D-STRIPAX AWG 24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Feindrätige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen
- Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar
- Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse
- Führungsstege in den Messerkassetten erleichtern das richtige Positionieren des Leiters im Werkzeug

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">9003720000</a>
Typ	M-D-STRIPAX AWG 24
GTIN (EAN)	4008 190087029
VPE	1 Stück
Lieferstatus	<b>Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.</b>
Lieferbar bis	2022-03-01
Produktalternative	<a href="#">9003620000</a>

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 20:19:14 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## M-D-STRIPAX AWG 24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Höhe	135 mm	Höhe (inch)	5,315 inch
Breite	82 mm	Breite (inch)	3,228 inch
Nettogewicht	96,28 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abisolierwerkzeug bis AWG20 für PTFE
---------------------	--------------------------------------

### Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich AWG, max.	20 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	24 AWG
Abisolierlänge, max.	7 mm	Kabeltyp	Leiter mit Spezialisolationen
Leiterdurchmesser, max.	0,8 mm	Leiterdurchmesser, min.	0,55 mm

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**Datenblatt**

**M-D-STRIPAX AWG 24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Anwendungsbeispiel**

