

MEKA BR CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von \varnothing 2,5...8 mm
- 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Zubehör, Messerkassette |
| Best.-Nr. | 9032010000 |
| Typ | MEKA BR CST |
| GTIN (EAN) | 4008 190135928 |
| VPE | 1 Stück |

Erstellungs-Datum 17. Februar 2023 13:00:53 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

MEKA BR CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Tiefe | 20 mm | Tiefe (inch) | 0,787 inch |
| Höhe | 10 mm | Höhe (inch) | 0,394 inch |
| Breite | 30 mm | Breite (inch) | 1,181 inch |
| Nettogewicht | 0,22 g | | |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschreibung | Messerkassette für CST dreistufig Länge 7,5mm, 3,5mm |
|---------------------|--|

Abisolierwerkzeuge

| | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| Abisoliermaß B | 7,5 mm | Abisoliermaß C | 3,5 mm |
| Farbe | braun | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001509 | ETIM 7.0 | EC001509 |
| ETIM 8.0 | EC001509 | ECLASS 9.0 | 21-04-92-37 |
| ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-92-37 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-48-91 | ECLASS 12.0 | 21-04-48-91 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Downloads

| | |
|----------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|