

HTX 188**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich**Crimpwerkzeuge für Koaxial-Verbinder**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	9011990000
Typ	HTX 188
GTIN (EAN)	4008 190026066
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 18. Februar 2023 16:33:31 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

HTX 188

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	450 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Koaxial-Verbinder BNC, TNC und N /SW 3,25	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Koaxial-Verbinder
------------	-------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Außenhülsen Durchmesser	3,8 mm	Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Crimpstation, Breite (B 1)	10 mm	Crimpstation, Breite (B 2)	2,3 mm
Innenkontakt Durchmesser (D)	2 mm	Sechskant-Schlüsselweite (A 2)	1,72 mm
Sechskant-Schlüsselweite (A)	3,25 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

HTX 188

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

