

**HTF SUB-D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für SUB-D Kontakte**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, FoderBcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">9013260000</a>
Typ	HTF SUB-D
GTIN (EAN)	4008 190056896
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 03:21:17 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## HTF SUB-D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	440,98 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeuge für SUB-D Kontakte AWG 28-20	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

### Kontaktbeschreibung

Kontaktart	SUB-D	Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 28
------------	-------	----------------------------	--------

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	FoderBcrimp	Crimpprofil 1, max.	24 AWG
Crimpprofil 1, min.	28 AWG	Crimpprofil 2, max.	20 AWG
Crimpprofil 2, min.	22 AWG		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## HTF SUB-D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

