

HTF RSV 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, FoderBcrimp
Best.-Nr.	9013550000
Typ	HTF RSV 12
GTIN (EAN)	4008 190002046
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 18. Februar 2023 15:47:17 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	205 mm	Breite (inch)	8,071 inch
Nettogewicht	449,98 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeuge für Weidmüller RSV- und DSTV-HD Kontakte AWG 14-12	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	RSV- und DSTV-HD	Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 14
------------	------------------	----------------------------	--------

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	FoderBcrimp	Crimpprofil 1, min.	14 AWG
Crimpprofil 2, min.	12 AWG		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Declaration of the Manufacturer
Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

