

PZ 6 ROTO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm ² , 6mm ² , Trapezcrimp
Best.-Nr.	9014350000
Typ	PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008 190406615
VPE	1 Stück
Ersatzteile	9014480000 9202810000 9054820000

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 13:21:44 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	427,28 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	------------------	------------	--

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	6 mm ²	Crimpbereich, min.	0,14 mm ²
Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,14 mm ²
Crimpart/-profil	Trapezcrimp		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

