

AM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|-----------------------------|
| Ausführung | Werkzeuge, Abmantelwerkzeug |
| Best.-Nr. | 9204190000 |
| Typ | AM 16 |
| GTIN (EAN) | 4032248608133 |
| VPE | 1 Stück |

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 13:22:04 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

AM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Tiefe | 41 mm | Tiefe (inch) | 1,614 inch |
| Höhe | 53 mm | Höhe (inch) | 2,087 inch |
| Breite | 58 mm | Breite (inch) | 2,283 inch |
| Nettogewicht | 54,3 g | | |

Technische Daten

Artikelbeschreibung Abmantelwerkzeug

Abisolierwerkzeuge

| | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| Kabeltyp | Rundkabel | Leiterdurchmesser, max. | 17 mm |
| Leiterdurchmesser, min. | 5 mm | Schnitttiefe | 0,8 - 2,5 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000163 | ETIM 7.0 | EC000163 |
| ETIM 8.0 | EC000163 | ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

| | |
|-----------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Anwenderdokumentation | Manual |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

AM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

