

CRIMPER 6.3 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Flachstecker und Flachsteckhülsen mit offener oder gerollter Crimpkralle**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 2.5mm ²
Best.-Nr.	9040490000
Typ	CRIMPER 6.3 F
GTIN (EAN)	4008 19046 1454
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. März 2023 21:32:22 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CRIMPER 6.3 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2,362 inch
Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	418 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Flachsteckverbinder 0,5 - 2,5mm ²	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	--	------------	--

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	2,5 mm ²	Crimpbereich, min.	0,5 mm ²
Kontaktart	F-Stecker / -Hülse	Steckerbreite	6,3 mm

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpprofil 1, max.	1 mm ²	Crimpprofil 1, min.	0,5 mm ²
Crimpprofil 2, max.	2,5 mm ²	Crimpprofil 2, min.	1,5 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--