




## Produktinformation ELST 4408 RV FM 8 05

Industrial Connecting Solutions:Archiv - Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder E-Serie M8 (Archiv):mit Schraubverriegelung:Gerätedose und Gerätestecker für Frontplattenmontage:ELST 4408 RV FM 8 05

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-62529-24238-24243-24248-37244/de/conf/ui/state>

Name	ELST 4408 RV FM 8 05
	
	Gerätestecker für Frontmontage mit Schaltlitzen, Schraub-/Rast-Verriegelung, Einbaugewinde M8 x 0,5, Metallgehäuse, O-Ring beiliegend
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	nicht mehr bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beschreibung	Gerätestecker für Frontmontage mit Schaltlitzen, Schraub-/Rast-Verriegelung, Einbaugewinde M8 x 0,5, Metallgehäuse, O-Ring beiliegend
Typ	ELST 4408 RV FM 8 05
Bestell-Nr.	933 147-001
Kontaktart	Stift
Polzahl	4
Leitungsmaterial	PVC
Leitungslänge	0,5 m
Leitungsquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup>
Norm	IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2
Gehäusefarbe	metallic
<b>Technische Daten</b>	
Stiftdurchmesser	1 mm
Litzenaufbau	14 x 0,15 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 30 V
Bemessungsstrom	3 A
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Au
Kontaktträgermaterial	PA schwarz
Gehäusematerial	Cu Zn/Ni
Dichtung	NBR
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67 (bei Rastverriegelung), IP 68 (bei Schraubverriegelung)
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25 °C bis +90 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Kontaktträger	94 V-2
<b>Zulassungen</b>	
UL	UL
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	100 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Zubehör gesondert zu bestellen	Befestigungsmutter ELST M M8, Bestell-Nr. 734 032-001



# HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND


Industrial Connecting Solutions:Archiv - Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder E-Serie M8 (Archiv):mit Schraubverriegelung:Gerätedose und Gerätestecker für Frontplattenmontage:ELST 4408 RV

FM 8 05

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-62529-24238-24243-24248-37244/de/conf/uistate>

Bilder

Zeichnung



#### Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2  
58579 Schalksmühle  
Germany  
Telefon: +49 7127/14-1806  
E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.