

Verfügbarkeit : Lieferbar



Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Produktserie | NSX400...630 Easypact CVS400...630 |
| Baureihe | Compact |
| Produkt oder Komponententyp | Vigi add-on |
| Geräteanwendung | Verdrahtung |
| Kompatible Produktfamilie | Easypact - EasyPact CVS Leistungsschalter Compact - Compact NSX Leistungsschalter |
| Beschreibung der Pole | 3P |
| Nennstrom [In] | 400 A 630 A |
| Bez. d. Erdschl.Strom-Zus.Mod. | MB |
| Erdschluss-Schutzklasse | Klasse A |
| Typ der Einst. der Restempf. | 5 regelbare Einstellungen |
| Einstellung der Restempfindl. | 0.3...30 A |
| Typ d. Einst. d. Restzeitverz. | 4 regelbare Einstellungen |
| Einstellung der Restzeitverz. | 0 ms 150 ms 310 ms 60 ms |

Zusatzzmerkmale

| | |
|-------------------------------|--|
| Netzwerkanschluss | AC |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 200...440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
| Erdschlussenschutz | Mit |
| Max. Abschaltdauer | < 800 ms |
| Überspannungskategorie | Klasse II |

Montage

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Schutzklasse für Stromschläge | Klasse II |
| Normen | IEC 60947-2 |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------------|--|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt |
| ROHS | Konform - seit 0818 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt | Verfügbar  Produktökobilanz |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---------|-----------|
| Periode | 18 Monate |
|---------|-----------|