

IE-CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Für ein optimales Abmantelergebnis kommt die CST mit blauer Messerkassette zum Einsatz.

Die blaue doppelstufige Messerkassette ist speziell für Ethernetkabel abgestimmt und garantiert ein optimales Abmantelergebnis bei gleichzeitiger Zeitersparnis.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	9204350000
Typ	IE-CST
GTIN (EAN)	4032248653072
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 13:21:26 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	26 mm	Tiefe (inch)	1,024 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	100 mm	Breite (inch)	3,937 inch
Nettogewicht	69,58 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abmantelwerkzeug für Koaxialkabel und runde Datenleitungen
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	Koaxial- und runde Datenleitungen	Leiterdurchmesser, max.	8 mm
Leiterdurchmesser, min.	2,5 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	IE-CST inkl. Messerkassette (9032020000), abgestimmt auf Weidmüller Ethernetkabel.
----------------	--

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	---

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

IE-CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

