

## WQV 70N/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	W-Reihe, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 4
Best.-Nr.	<a href="#">9531290000</a>
Typ	WQV 70N/4
GTIN (EAN)	4008190351243
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 17:10:35 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## WQV 70N/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	18,6 mm	Tiefe (inch)	0,732 inch
Höhe	71,5 mm	Höhe (inch)	2,815 inch
Breite	9,5 mm	Breite (inch)	0,374 inch
Nettogewicht	62,1 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Polzahl	4
---------------	---------------	---------	---

### Bemessungsdaten

Nennstrom	192 A
-----------	-------

### Maße

Raster in mm (P)	20,5 mm
------------------	---------

### Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen	4	Bemessungsstrom mehrpolig	192 A
Typ	Querverbinder		

### Systemkennwerte

Ausführung	für Klemmen
------------	-------------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer verzinkt	Farbe	silbergrau
-----------	-----------------	-------	------------

### weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
-----------------	------------	---------------	---------------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

### Zulassungen

Zulassungen	
-------------	--



ROHS	Konform
------	---------

## WQV 70N/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EAC certificate</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – 36042_WQV_70N-4_DXF.dxf</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> <a href="#">Instruction</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	