

**STRIPPER ROUND****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">9918040000</a>
Typ	STRIPPER ROUND
GTIN (EAN)	4032248359158
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 19:34:41 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## STRIPPER ROUND

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25 mm	Tiefe (inch)	0,984 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Breite	125 mm	Breite (inch)	4,921 inch
Nettogewicht	66 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung Dosenentmanteler

### Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	Leiterdurchmesser, max.	13 mm
Leiterdurchmesser, min.	8 mm		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)  
 Broschüren

**STRIPPER ROUND**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

