


Lager mit Gehäuse

Doppellager mit Zentrierbund, ohne Sicherungsring, L frei wählbar



Teilenummer				L	S	d	DH7	Toleranz	B	H	W	T	dh	D197	Toleranz	P.C.D.	K	A	F	d1	d2	H1
Ausführung	Lager-Nr.	Dichtung	Auswahl																			
(rund)	BGRYB	623	20 30	5	3	10		+0.015 0	4	33	16	7	7	14	-0.006	24	27	24		6.5	3.5	3.1
	BGRY	624	20 30	5	4	13			5	35	18		9	17	-0.024	26	28	26				
	BARY	605	25 35	5		14	+0.018 0		5	38	20		10	18		28	30	28				
	SBARY	625	35 40	10	5	16			5	40	22		12	20	-0.007	30	31	30		8	4.5	4.1
	SBGRY	606	25 40	5		17			6	41	23		13	21	-0.028	31	32	31				
		626	35 45	10	6	19	+0.021 0		6	44	25		15	24	-0.006 -0.024	34	34	34				
		678	20 30	5		12	+0.018 0	3.5	35	18			10	16		26	28	26		6.5	3.5	3.1
		698	25 35	5		19			6	44	25		15	24		34	34	34				
		608	25 35	5	8	22	+0.021 0		7	47	29		18	27		37	36	37				
		628	35 45	10		24			8	50	32		20	30	-0.007	40	37	40				
(quadratisch)	BGSYB	6700	20 30	5	15		+0.018 0		4	40	22		12	19	-0.028	30	31	30				
	BGSY	6800	20 30	5		19			5	44	25		15	24		34	34	34				
	BASY	6900	25 40	5	10	22	+0.021 0		6	47	29	8	19	27	-0.009	37	36	37				
	SBASY	6000	35 50	10		26			8	52	34		22	32	-0.034	42	39	42		8	4.5	4.1
	SBGSY	6200	45 55	15		30			9	56	38		24	36	-0.007	46	42	46				
		6701	20 30	5		18	+0.018 0		4	44	25		15	23	-0.007	34	34	34				
		6801	25 35	5		21	+0.021 0		5	47	29		17	26	-0.028	37	36	37				
		6901	35 50	10	12	24			6	50	31		21	30	-0.009	40	38	40				
		6001	35 50	10		28	+0.025 0		8	54	36		24	34	-0.034	44	40	44				
		6201	45 55	15		32			10	58	40		26	38	-0.007	48	43	48				
(kompakt)	BGCYB	6702	25 35	10		21	+0.021 0		4	47	29		18	26	-0.028	37	36	37				
	BGCY	6802	25 35	10		24			5	50	32		20	30		40	37	40				
	BACY	6902	35 60	10		28			7	59	37		25	35		47	45	47				
	SBACY	6002	45 65	15		32	+0.025 0		9	62	40		28	38	-0.009	50	46	50		9.5	5.5	5.1
	SBGSY	6202	50 65	15		35			11	66	44		29	42	-0.034	54	49	54				
		6803	30 40	10		26	+0.021 0		5	52	34		22	32		42	39	42		8	4.5	4.1
		6903	45 55	15		30			7	60	38	10	27	36	-0.009	48	46	48				
		6003	50 65	15		35	+0.025 0		10	66	44		31	42	-0.034	54	50	54		9.5	5.5	5.1
		6203	60 70	20		40			12	72	50		34	48		60	54	60				
		6704	30 40	10		27	+0.021 0		4	59	35		23	33	-0.010 -0.040	47	45	41	23	8	4.5	4.1
	6804	35 50	10		32			7	62	40		28	38	-0.009	50	46	44	24	9.5	5.5	5.1	
	6904	50 65	15		37			9	72	47		34	45		59	54	54	24				
	6004	60 70	20		42			12	77	54		36	50	-0.034	64	59	56	32				
	6204	65 70	20		47	+0.025 0		14	81	58	11	40	54	-0.010 -0.040	68	62	59	34	11	6.6	6.1	
	6805	35 50	15		37			7	72	47		34	45	-0.009	59	54	54	24				
	6905	35 50	15		42			9	77	54		36	50	-0.034	64	59	55	32				
	6005	60 80	20		47			12	88	58		41	54	-0.010	72	67	63	36	14	9	8.1	
	6205	65 80	20		52	+0.030 0		15	94	64		45	60	-0.040	78	72	68	39				
	6806	35 50	15		42		+0.025 0		7	77	54	11	36	50	-0.009	64	59	56	32	11	6.6	6.1
	6906	35 50	15		47			9	88	58		41	54		72	67	62	36				
	6006	60 80	20		55			13	96	66		48	62	-0.010	80	73	70	40				
	6206	70 80	20		62			16	104	74	13	55	70	-0.040	88	79	77	44	14	9	8.1	
	6007	70 80	20		62			14	104	74		55	70		88	79	75	44				
	6207	70 90	20		72	+0.030 0		17	126	88	20	64	84	-0.012 -0.047	105	95	92	51	17.5	11	11	
	6008	80 90	25		68			15	114	82		60	78	-0.010 -0.040	96	86	80	54	14	9	8.1	
	6208	80 90	20		80			18	134	96		74	92		113	102	98	56				
	6010	80	20		80			16	134	96	20	74	92	-0.012	113	-	98	56	17.5	11	11	
	6210	100	20		90	+0.035 0		20	147	110		83	106	-0.047	126	-	104	72				

Überprüfen Sie die verfügbaren Größen in der Preisliste. *1 Nm. 623, 624, 605, 606 und Nummern beginnend mit 67 sind nicht für VV (kontaktlose Dichtungen) erhältlich. *2 Lager mit Gummidichtungen sind alle aus Stahl gefertigt.

Ordering Example

Teilenummer	L
Ausführung	Lager
Dichtung	
BACY 628	ZZ - 35
BASY 6900	DD - 25

Lager-Nr.	Dich- tung	Stückpreis															
		Rund					Quadratisch					Kompakt					
		BGRYB	BGRY	BARY	SBARY	SBGRY	BGSYB	BGSY	BASY	SBASY	SBGSY	BGCYB	BGCY	BACY	SBACY	SBGCY	
623	ZZ (x1.0) VV (x1.1) DD (x1.1)				-	-				-	-				-	-	
624					-	-				-	-				-	-	
605					-	-									-	-	
625					-	-					-	-				-	-
606																	
626																	
678																	
698																	
608																	
628																	
6700																	
6800																	
6900																	
6000																	
6200																	
6701																	
6801																	
6901																	
6001																	
6201																	
6702																	
6802																	
6902																	
6002																	
6202																	
6803																	
6903																	
6003																	
6203																	
6704																	
6804																	
6904																	
6004																	
6204																	
6805				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6905				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6005				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6205				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6806				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6906				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6006				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6206				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6007				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6207				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6008				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6208				-	-	-			-	-	-			-	-	-	
6010				-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
6210				-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	