



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Kommunikationsmodul COM060
Ausführung des Produkts	Zubehör für 3VA
Zubehör	Kommunikation und Messfunktion

Allgemeine technische Daten	
Eignung zum Einsatz	3VA6 150/250 und COM800
Einbaulage bzw. Gebrauchslage	rechte Schaltertasche
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	1
Schutzklasse	III nach IEC61558
Schutzart IP inkl. Erläuterung	20 nach IEC60529

Mechanischer Aufbau	
Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> Spannungsversorgung der elektronischen Auslöseeinheit 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> Erfassung Schalterstellung: On , Off, Tripped 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> Kommunikation mit Funktionsmodul 	Ja

<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation mit Differenzstromgerät • Datenaustausch mit der elektronischen Auslöseeinheit 	Ja
Anzahl der Schnittstellen / des Leistungsschalter-Kommunikationssystems	1
Länge / des mitgelieferten Verbindungskabels / für Leistungsschalter-Kommunikationssystem	0,15 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses / der Leistungsschalter-Kommunikationsschnittstelle	Stichleitung über T-Abzweig
Gesamtlänge / des Leistungsschalter-Kommunikationssystems	20 m
Verlustleistung [W] / Bemessungswert	2,4 W
aufgenommener Strom / maximal	0,1 A
Höhe	63 mm
Breite	29 mm
Anzahl der Steckplätze	4
Tiefe	33 mm
Nettogewicht	90 g
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal 	-25 °C 70 °C
Umgebungstemperatur / während Transport	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal 	-40 °C 80 °C
Umgebungstemperatur während der Lagerung	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal 	-40 °C 80 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung
------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------



[Sonstige](#)



sonstiges

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9177-0TB10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9177-0TB10>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA9177-0TB10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

29.04.2018