


3-Phasen-Einspeiseklemme für 3-Phasen-Sammelschiene für self-protection combination motor controller (type E) für Leistungsschalter 3RV Baugröße S00/S0



### Allgemeine technische Daten:

<b>Produkt-Markename</b>		SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>		3-Phasen Einspeiseklemme
<b>Ausführung des Produkts</b>		von oben, Type E, Baugröße S0/S00
<b>Baugröße des Leistungsschalters</b>		S00, S0
<b>Schutzart IP frontseitig</b>		IP20
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert	V	690
<b>Umgebungstemperatur</b>		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
<b>Strombelastbarkeit maximal</b>	A	63





### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

<b>Breite</b>	mm	44
<b>Höhe</b>	mm	44,5
<b>Tiefe</b>	mm	32

### Anschlüsse/ Klemmen:



Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
<b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptkontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig</li> <li>— mehrdrätig</li> <li>— feindrätig <ul style="list-style-type: none"> <li>— mit Aderendbearbeitung</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte</li> </ul>		1x (2,5 ... 16 mm <sup>2</sup> ) 1x (2,5 ... 25 mm <sup>2</sup> )  1x (2,5 ... 16 mm <sup>2</sup> ) 1x (10 ... 4)

#### Approbationen/ Zertifikate:

<b>Eignungsnachweis</b>	CE / UL / CSA / CCC		
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Prüfbescheinigungen</b>	
 CSA  UL  EAC  EG-Konf.		<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> <a href="#">n</a>	<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>

#### Schiffbau



<b>Schiffbau</b>	<b>sonstiges</b>	<b>Railway</b>
 RMRS	<a href="#">Bestätigungen</a>  VDE	<a href="#">Schwingen / Schocken</a>

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

##### CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RV2925-5EB>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2925-5EB>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RV2925-5EB&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RV2925-5EB&lang=de)



letzte Änderung:

29.06.2018