

Lampenfassung, Wedge-Base W2 X 4,6 d, mit Glühlampe 6 V, mit Halter



Abbildung ähnlich

Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Lampenfassung
Produkttyp-Bezeichnung	3SB2
Schaltelement/ Lampenfassung	
Ausführung der Fassung	W2 x 4,6d
Anzahl der Lampenfassungen	1
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion	
• NOT-HALT-Funktion	Nein
Produktbestandteil	
• Diode	Nein
• Lampentransformator	Nein
• Leuchtmittel	Ja
• Vorwiderstand	Nein
Eignung zur Integration	Frontelement
Schutzart IP	
• des Gehäuses	IP00

• der Anschlussklemme	IP00
Schwingfestigkeit	
• gemäß IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	H
Betriebsspannung	
• bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	5 ... 60 V
— bei 60 Hz Bemessungswert	5 ... 60 V
• bei DC	
— Bemessungswert	5 ... 60 V
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	
• des Leuchtmittels	AC/DC
Versorgungsspannung des Leuchtmittels bei AC	
• bei 50 Hz Bemessungswert	6 V
• bei 60 Hz Bemessungswert	6 V
Versorgungsspannung des Leuchtmittels bei DC	
• Bemessungswert	6 V
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Öffner	
• für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer	
• für Hilfskontakte	0
Anzahl der Wechsler	
• für Hilfskontakte	0
Betriebsstrom bei DC-13	
• bei 24 V Bemessungswert	3 A
Anschlüsse/Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Flachsteckanschluss
Leuchtmittel	
Art des Leuchtmittels	Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels	klar
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +60 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Befestigungsart	Frontbefestigung
Höhe	19 mm

Breite	19 mm
Tiefe	46 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige
-----------------------------	-----------------------	----------



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

Sonstige

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB2304-2F>

CAx-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB2304-2F>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB2304-2F>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2304-2F&lang=de

letzte Änderung:

16.07.2018