

INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V,
400V 63A Ansteuerung AC 230V



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|---|----------------------|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Insta Schütz |
| Ausführung des Produkts | 4 Schließer 4 Öffner |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC |
| Spannungsart / zur Betätigung | AC |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20 |
| Schaltvermögen | |
| Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast | 5 000 W |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 8 W |
| Strom | |
| Strom / bei AC / Bemessungswert | 63 A |

Hauptstromkreis

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Betriebsspannung / Bemessungswert | |
| • minimal | 440 V |
| • maximal | 440 V |
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 63 A |

Steuerstromkreis

| | |
|----------------------------|-------|
| Steuerspeisespannung | |
| • Bemessungswert | 230 V |
| • Bemessungswert / maximal | 230 V |

Produktdetails

| | |
|--|----|
| Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung | Ja |
| Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen | Ja |

Anzahl

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl der Öffner | 4 |
| Anzahl der Schließer | 4 |

Mechanischer Aufbau

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 54 mm |
| Tiefe | 71 mm |
| Einbautiefe | 64 mm |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 3 |
| Nettogewicht | 394 g |

Approbationen Zertifikate

| | |
|--|---|
| Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2 | Q |
|--|---|

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | sonstiges |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|
|-----------------------------|-----------------------|-----------|



CCC

[Sonstige](#)



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5850-6>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT5850-6>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5850-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

