

Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 3 Stück
Zubehör für: 3VA1 250



Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme SPG-Abgriff 3 Stück

Allgemeine technische Daten

Bezeichnung / der Anschlussklemme	TA1.2
-----------------------------------	-------

Anschlüsse gemäß IEC

IEC-Kennzeichnung / der Klemmen	35-185 mm ² CU/AL NNL
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	35 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	150 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	35 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	150 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	35 mm ²

• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	185 mm ²
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal	35 mm ²
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	185 mm ²
Abisolierlänge	20 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• eindrähtig	35 #NO_DATA# 185 (22,6 Nm)
• mehrdrähtig	35 #NO_DATA# 185 (22,6 Nm)
• feindrähtig	35 #NO_DATA# 185 (22,6 Nm)

Anschlüsse gemäß UL

zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B	75 °C
Abisolierlänge	0,8 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	35
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	185
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	35
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	150
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	35
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	150
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal	35
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	185
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• eindrähtig	35 #NO_DATA# 185 (22.6 Nm)
• mehrdrähtig	35 #NO_DATA# 185 (22.6 Nm)
• feindrähtig	35 #NO_DATA# 185 (22.6 Nm)

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
Sonstige				Sonstige



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JG12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9253-0JG12>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9253-0JG12

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

02.07.2018