

ALPHA 630, Standschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 2, H: 1900 mm, B: 550 mm, T: 210 mm, RAL 7035



| Ausführung                                        |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Produkt-Markename                                 | ALPHA 630         |
| Produkt-Bezeichnung                               | Standschrank      |
| Ausführung des Produkts                           | Flat Pack         |
| Oberflächenbearbeitung                            | pulverbeschichtet |
| Schutzart und Schutzklasse                        |                   |
| Schutzart IP                                      | IP43              |
| Eignung zum Zusammenwirken / Blitzschutz          | Ja                |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch        | Nein              |
| Erscheinungsbild                                  |                   |
| RAL-Farbnummer                                    | RAL 7035          |
| Produktbestandteil                                |                   |
| • Kabeleinführung                                 | Ja                |
| • Montageplatte                                   | Nein              |
| Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung | Ja                |
| Mechanischer Aufbau                               |                   |
| Höhe                                              | 1 900 mm          |
| Breite                                            | 550 mm            |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Tiefe                   | 210 mm  |
| Einbautiefe             | 210 mm  |
| Nettogewicht            | 40,5 kg |
| Material / des Gehäuses | Stahl   |

| allgemeine Produktzulassung                                                              | Konformitätserklärung                                                                                                                                                              | Prüfbescheinigungen                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>VDE | <br><br>EG-Konf. | <a href="#">sonstige</a><br><a href="#">spezielle Prüfbescheinigung</a><br><a href="#">n</a><br><a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a> |

## sonstiges

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GK1312-8KK22>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1312-8KK22>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8GK1312-8KK22](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GK1312-8KK22)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

