




ALPHA 630, Standschrank, mit offener Seitenwand, IP55,  
Schutzklasse 1, H: 1950 mm, B: 550 mm, T: 250 mm, RAL 7035



| Ausführung  |                        |
|---|------------------------|
| Produkt-Markename                                 | ALPHA 630              |
| Produkt-Bezeichnung                               | Standschrank           |
| Ausführung des Produkts                           | mit offener Seitenwand |
| Oberflächenbearbeitung                            | pulverbeschichtet      |
| Schutzart und Schutzklasse                        |                        |
| Schutzart IP                                      | IP55                   |
| Eignung zum Zusammenwirken / Blitzschutz          | Ja                     |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch        | Nein                   |
| Erscheinungsbild                                  |                        |
| RAL-Farbnummer                                    | RAL 7035               |
| Produktbestandteil                                |                        |
| • Kabeleinführung                                 | Ja                     |
| • Montageplatte                                   | Nein                   |
| Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung | Ja                     |
| Mechanischer Aufbau                               |                        |
| Höhe  | 1 950 mm               |
| Breite  | 550 mm                 |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Tiefe                   | 250 mm  |
| Einbautiefe             | 250 mm  |
| Nettogewicht            | 36,5 kg |
| Material / des Gehäuses | Stahl   |

| allgemeine Produktzulassung   | Konformitätserklärung   | Prüfbescheinigungen  |
|---|---|--|
|   | <a href="#">Sonstige</a><br><br>EG-Konf. | <a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a><br><a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |

### sonstiges

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

#### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

#### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8GK1323-8KP23>

#### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1323-8KP23>

#### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8GK1323-8KP23](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8GK1323-8KP23)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

