

Heizgerät 120-240V, 15W; HG140



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Heizgerät
Ausführung des Produkts	Halbleiter
Allgemeine technische Daten	
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	15 W
Betriebstemperatur	
• minimal	-45 °C
• maximal	70 °C
Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC/DC
Dauerheizleistung / bei 20 °C	15 W
Einschaltstrom / typisch	1,5 A
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	

Betriebsspannung	
• Bemessungswert / minimal	120 V
• Bemessungswert / maximal	240 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	120 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	240 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	120 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	240 V
• bei DC / Bemessungswert / minimal	120 V
• bei DC / Bemessungswert / maximal	240 V
Betriebsstrom / des Sicherungseinsatzes träge	1 A

Produktdetails

Produktbestandteil	
• Gebläse	Nein
• Thermostat	Nein

Zubehör

Zubehör	Schraubenbefestigung, 8MR2110-1BB
---------	-----------------------------------

Anschlüsse

Art der Anschluss technik	3 x Druckklemmen für Litze 0,5 - 1,5 mm ² und Starrdraht 0,5 - 2,5 mm
---------------------------	--

Mechanischer Aufbau

Höhe	65 mm
Breite	70 mm
Tiefe	60 mm
Einbaulage	Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben/ Anschluss unten)
Befestigungsart	Clip für 35 mm DIN-Schiene
Nettogewicht	0,3 kg
Material / des Gehäuses	Kunststoff

Umgebungsbedingungen

relative Luftfeuchte / Referenzwert	90 %
Umgebungstemperatur	
• während Lagerung / minimal	-45 °C
• während Lagerung / maximal	70 °C

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	R
• gemäß IEC 81346-2:2009	E



UR



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2130-1A>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2130-1A>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2130-1A**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>