

Heizgebläse, ohne Lüfter 230V, 150W; HV031 03101.0-00



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Heizgerät
Ausführung des Produkts	ohne Lüfter

  

Allgemeine technische Daten	
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	150 W

  

Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Dauerheizleistung / bei 20 °C	150 W

  

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

  

Hauptstromkreis	
Betriebsspannung	
• Bemessungswert / minimal	230 V
• Bemessungswert / maximal	230 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V

• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
Betriebsstrom / des Sicherungseinsatzes träge	1,25 A

#### Produktdetails

Produktbestandteil	
• Gebläse	Nein
• Thermostat	Nein

#### Anschlüsse

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	0,8 N·m
Art der Anschluss technik	3-polige Klemme 2,5 mm <sup>2</sup>

#### Mechanischer Aufbau

Höhe	112 mm
Breite	80 mm
Tiefe	22 mm
Einbaulage	Luftstromrichtung vertikal
Befestigungsart	Clip für 35 mm DIN-Schiene
Nettogewicht	0,4 kg
Material / des Gehäuses	Kunststoff

#### Umgebungsbedingungen

relative Luftfeuchte / Referenzwert	90 %
-------------------------------------	------

#### Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	R
• gemäß IEC 81346-2:2009	E

#### allgemeine Produktzulassung



#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2140-1A>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2140-1A>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR2140-1A](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2140-1A)

**CAx-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**  
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>