

Halbleiter-Heizgerät CSL 028 400W, AC 120V Clip-Befestigung, UL



Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Heizgerät
Ausführung des Produkts	Halbleiter

Allgemeine technische Daten	
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	400 W
Betriebstemperatur	
• minimal	-45 °C
• maximal	70 °C

Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Dauerheizleistung / bei 20 °C	400 W

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

Hauptstromkreis	
Betriebsspannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	120 V

- bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 120 V
- bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal 120 V
- bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 120 V

#### Anschlüsse

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	0,8 N·m
Art der Anschlusstechnik	2-polige Klemme max. 2,5 mm <sup>2</sup>

#### Mechanischer Aufbau

Einbaulage	Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
Befestigungsart	Clip für 35 mm DIN Schiene oder Schraubbefestigung
Material / des Gehäuses	Kunststoff

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Lagerung / minimal	-45 °C
• während Lagerung / maximal	70 °C

#### Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	R
• gemäß IEC 81346-2:2009	E

**allgemeine Produktzulassung**

**Konformitätserklärung**



#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2150-4AA>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2150-4AA>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR2150-4AA](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2150-4AA)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



8MR2150-A\_ALL