

Kompensator für Fernschalter 5TT41.. für Glimmlampenstrom 20mA



### Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Fernschalter
Ausführung des Produkts	Kompensator
Ausführung des Stromstoßschalters	sonstige

### Spannung

Spannungsart	AC
Ausführung der Dauerspannungssicherung	Ja
Versorgungsspannung	250 V
Versorgungsspannung / minimal	250 V

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern
--------------	-----------------------------------

### Schaltvermögen

Schaltvermögen Strom • bei cos phi 0,6	16 A
---	------

### Steuerstromkreis

Steuerspannungsfrequenz	
-------------------------	--

• _1 / Anfangswert	50 Hz
• _1 / Endwert	50 Hz
<b>Anzahl</b>	
Anzahl der Klemmen	2
<b>Anschlüsse</b>	
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	
• bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung	
— minimal	1 mm <sup>2</sup>
— maximal	6 mm <sup>2</sup>
• bei starrem Leiter	
— minimal	1,5 mm <sup>2</sup>
— maximal	6 mm <sup>2</sup>
<b>Mechanischer Aufbau</b>	
Einbauhöhe	90 mm
Einbaulage	beliebig
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1
Befestigungsart	DIN-Schiene
Nettogewicht	73 g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	
• minimal	-10 °C
• maximal	40 °C
<b>Approbationen Zertifikate</b>	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	
<u>Sonstige</u>	
<b>Weitere Informationen</b>	
<b>Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b>	
<u><a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge">http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge</a></u>	
<b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b>	
<u><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT4920">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT4920</a></u>	
<b>Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)</b>	
<u><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT4920">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT4920</a></u>	
<b>Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)</b>	
<u><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT4920">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT4920</a></u>	
<b>CAx-Online-Generator</b>	
<u><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a></u>	
<b>Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)</b>	
<u><a href="http://www.siemens.de/ausschreibungstexte">http://www.siemens.de/ausschreibungstexte</a></u>	



