

Filterlüfter, Ausschnitt: B: 125 mm, H: 125 mm, RAL 7035, IP55,  
Luftstrom: 58 m<sup>3</sup>/h, Ue AC: 115 V



Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filterlüfter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

  

Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	42 dB
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	20 W
Ausschnittbreite	125 mm
Ausschnitthöhe	125 mm
Betriebsdauer	27 500 h
Betriebstemperatur / minimal	-10 °C
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	2 650 1/min
Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert	3 100 1/min
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC

  

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP55

## Strom

aufgenommener Strom / minimal 0,23 A

## Hauptstromkreis

Betriebsspannung

- bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 115 V
- bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 115 V

## Erscheinungsbild

Farbe lichtgrau

## Produktdetails

Produktbestandteil / Lüfter Nein

## Anzahl

Anzahl der Ventilatoren 1

## Mechanischer Aufbau

Höhe 148 mm

Breite 148 mm

Tiefe 70 mm

Einbauort Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal

Befestigungsart Schnappbefestigung

Befestigungsart

- 19-Zoll Einbau Nein
- Wand-Montage Ja

Nettogewicht 0,8 kg

Material Kunststoff

## Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 E
- gemäß IEC 81346-2:2009 E

### allgemeine Produktzulassung



## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6511-5LV25>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6511-5LV25>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR6511-5LV25](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6511-5LV25)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>