

Kühlgerät Dachaufbau Kühlleistung 3850W 400V AC RAL7035 492x
496x 797mm (BxHxT) Innenkreislauf IP54 Außenkreislauf IP 34



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Kühlgerät
Ausführung des Produkts	Dachaufbau
Ausführung der Temperaturregelung	elektronischer Thermostat
Ausführung des Schaltschrankkühlgeräts	Luft/Luft

Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	75 dB
Betriebsdruck / maximal zulässig	25 bar
Kühlleistung / bei L35L35	3 850 W
Temperatur	
• des inneren Kühlkreislaufs / minimal	20 °C
• des inneren Kühlkreislaufs / maximal	46 °C
• des äußeren Kühlkreislaufs / minimal	20 °C
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC

Strom

Anlaufstrom	38,2 A
-------------	--------

Hauptstromkreis

Betriebsspannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
Betriebsstrom	
• des Sicherungseinsatzes / Bemessungswert	18 A
• für Motor / maximaler Nennwert	9 A

Erscheinungsbild

RAL-Farbnummer	RAL 7035
----------------	----------

Produktdetails

Produktbestandteil	
• Heizung	Nein
• Thermostat	Ja

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stecker 4-polig
---	-----------------

Mechanischer Aufbau

Höhe	496 mm
Breite	492 mm
Tiefe	797 mm
Einbauort	Dachaufbau
Nettogewicht	83 kg
Material	Stahl
	20 ... 50

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	E
• gemäß IEC 81346-2:2009	E

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
------------------------------------	------------------------------



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5DE40>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6440-5DE40>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6440-5DE40

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>