

Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige, DC 12V mit 4mm<sup>2</sup>  
Zugfederanschluss, für Sicherungsautomaten, Breite: 8,2mm, Farbe:  
schwarz nur für Kurzschluss



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Art des Leuchtmittels / als Defektanzeige	LED
Ausführung des Sicherungseinsatzes	Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters	steckbar

  

Allgemeine technische Daten	
Isolierstoff	sonstige
Klemmen-Rastermaß	8,2 mm

  

Versorgungsspannung	
Spannungsart / zur Versorgung der Defektanzeige	sonstige

  

Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0

  

Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	400 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	30 A

## Erscheinungsbild

Farbe schwarz

## Produktdetails

Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte Nein

## Anzahl

Anzahl der Klemmebenen 1

## Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig

- minimal 6 mm<sup>2</sup>
- maximal 6 mm<sup>2</sup>

Abisolierlänge 12 mm

anschließbarer Leiterquerschnitt

- eindrätig
  - minimal 6 mm<sup>2</sup>
  - maximal 6 mm<sup>2</sup>
- feindrätig
  - mit Aderendbearbeitung / minimal 4 mm<sup>2</sup>
  - mit Aderendbearbeitung / maximal 4 mm<sup>2</sup>
  - ohne Aderendbearbeitung / minimal 4 mm<sup>2</sup>
  - ohne Aderendbearbeitung / maximal 4 mm<sup>2</sup>

Ausführung des elektrischen Anschlusses

- 1 Federzug-Anschluss
- 2 Federzug-Anschluss

Position / der Anschlussklemme oben

## Mechanischer Aufbau

Höhe / bei niedrigstbauender Montageart 43,5 mm

Länge 86,5 mm

Befestigungsart Hutschiene 35 mm

Material / des Isolierkörpers sonstige

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

sonstiges



[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH2000-1BG28>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH2000-1BG28>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH2000-1BG28](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH2000-1BG28)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>