

Heizgerät 110-120V, 15W; UL-APP. HG 04000.9-00



Abbildung ähnlich

| Ausführung                                      |            |
|---|------------|
| Produkt-Markename                               | SIVACON    |
| Produkt-Bezeichnung                             | Heizgerät  |
| Ausführung des Produkts                         | Halbleiter |
| Spannung  |            |
| Spannungsart / der Betriebsspannung             | AC/DC      |
| Dauerheizleistung / bei 20 °C                   | 15 W       |
| Schutzart und Schutzklasse                      |            |
| Schutzart IP                                    | IP44       |
| Hauptstromkreis                                 |            |
| Betriebsspannung                                |            |
| • Bemessungswert / minimal                      | 120 V      |
| • Bemessungswert / maximal                      | 120 V      |
| • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal | 110 V      |
| • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal | 120 V      |
| • bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal | 110 V      |

- |   |       |
|---|-------|
| • bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal | 120 V |
| • bei DC / Bemessungswert / minimal             | 110 V |
| • bei DC / Bemessungswert / maximal             | 120 V |

#### Produktdetails

##### Produktbestandteil

- |              |      |
|--------------|------|
| • Gebläse    | Nein |
| • Thermostat | Nein |

#### Mechanischer Aufbau

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 65 mm |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe  | 60 mm |

#### Approbationen Zertifikate

##### Referenzkennzeichen

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| • gemäß DIN EN 61346-2   | R |
| • gemäß IEC 81346-2:2009 | E |

#### allgemeine Produktzulassung

#### Konformitätserklärung



#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR2110-1D>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2110-1D>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8MR2110-1D](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR2110-1D)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>