

Verfügbarkeit : Lieferbar



Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	FDM121
Produkt oder Komponententyp	Anzeigemodul
Zubehör-/Teilekategorie	Display- und Signalzubehör
Kompatible Produktfamilie	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Compact Compact NSX Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW PowerPact PowerPact Multistandard PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R
Angebotstyp	C4 C5
Produktname	Enerlin'X FDM
Funktion des Moduls	Fernsteuerung Zähler Anzeige der Alarme Netzwerk anzeigen

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Fernsteuerung
Montagevariante	Unterputzinstallation
Montagehalterung	Aufputzdose mit Satz
Displaytyp	LCD-Bildschirm mit weißer Hintergrundbeleuchtung
Displayauflösung	128 x 128
Sichtwinkel horiz. x vert.	60 x 30°
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC (- 20...10 %)
Leistungsaufnahme	21 mA

Normen	CE CSA UL
Höhe	96 mm
Breite	96 mm
Tiefe	30 mm
Zubehör-/Teilekategorie	Ersatzteil Compact NS630b...1600 Ersatzteil Compact NS1600b...3200

Montage

Schutztart (IP)	IP54
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10-55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1749 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar  Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Verfügbar  Entsorgungshandbuch

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------