

LED-Deckel für Positionsschalter Metall 3SE51 2 LEDs, gelb/grün,  
110-230 V AC Farbe türkis



<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Deckel, Metall für breites Gehäuse von Positionsschalter+LED 230 V AC, türkis
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
<b>Verschmutzungsgrad</b>	Klasse 3
<b>Schutzart IP</b>	IP66/IP67
<b>Schockfestigkeit</b>	30g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-27</li> </ul>	
<b>Schwingfestigkeit</b>	0,35 mm / 5g
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> </ul>	
<b>Länge des Sensors</b>	78 mm
<b>Breite des Sensors</b>	56 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
<b>Gehäuse</b>	
<b>Bauform des Gehäuses</b>	Quader, breit
<b>Beschichtung des Gehäuses</b>	kathodische Tauchlackierung
<b>Antriebskopf</b>	
<b>Ausführung des Betätigungselements</b>	sonstiges, ohne, Deckel

## Kommunikation/ Protokoll

**Ausführung der Schnittstelle** ohne

## Umgebungsbedingungen

**Umgebungstemperatur**

- während Betrieb -25 ... +60 °C
- während Lagerung -40 ... +90 °C

**Explosionsschutz-Kategorie für Staub** ohne

## Versorgungsspannung

**Spannungsart der Versorgungsspannung**

- der optionalen LED-Anzeige AC

**Versorgungsspannung**

- der LED 230 V

## Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

**Einbaulage** beliebig

**Befestigungsart** Schraubbefestigung

## Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit

Konformitätserklärung



CCC



CSA



UL



[Baumusterprüfung](#)

[scheinigung](#)



EG-Konf.

**Prüfbescheinigungen**

**Sonstige**

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5120-3AA00>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5120-3AA00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5120-3AA00>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5120-3AA00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5120-3AA00&lang=de)



letzte Änderung:

19.07.2018