

Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Edelstahlhebel 100 mm lang mit Edelstahlklemme Edelstahlrolle 19 mm



Abbildung ähnlich

Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Hebel für Schwenkantrieb
Produkttyp-Bezeichnung	3SE5
Hersteller-Artikelnummer	
<ul style="list-style-type: none"> des mitgelieferten Betätigungshebels 	3SE5000-0AA53
Eignung zur Verwendung Sicherheitsschalter	Nein

Allgemeine technische Daten

Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> Zwangsöffnung 	Nein
Schockfestigkeit	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-27 	30g / 11 ms
Schwingfestigkeit	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-6 	0,35 mm / 5g
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)	
<ul style="list-style-type: none"> typisch 	15 000 000
Wirkprinzip	mechanisch

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
--	------

Gehäuse

Beschichtung des Gehäuses	sonstige
---------------------------	----------

Antriebskopf

Ausführung des Betätigungselements	Schwenkhebel verstellbar ,Edelstahlhebel längenverstellbar, Edelstahlrolle 19 mm
Form des Schalterkopfes	Rolle
Außendurchmesser des Schalterkopfes	19 mm

Kommunikation/ Protokoll

Ausführung der Schnittstelle	ohne
------------------------------	------




Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb während Lagerung 	-25 ... +85 °C -40 ... +90 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Schraubbefestigung

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Sonstige
 CSA	 UR	 EAC
	spezielle Prüfbescheinigungen n	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA53>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AA53>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AA53>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA53&lang=de



letzte Änderung:

19.07.2018