

Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE52 Metallhebel, 21 mm lang  
Kugellagerrolle 19 mm aus Edelstahl



<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Hebel für Schwenkantrieb
<b>Produkttyp-Bezeichnung</b>	3SE5
<b>Hersteller-Artikelnnummer</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>des mitgelieferten Betätigungshebels</li> </ul>	<a href="#">3SE5000-0AA23</a>

**Allgemeine technische Daten**

<b>Produktfunktion</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwangsöffnung</li> </ul>	Ja
<b>Schockfestigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-27</li> </ul>	30g / 11 ms
<b>Schwingfestigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> </ul>	0,35 mm / 5g
<b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>typisch</li> </ul>	15 000 000
<b>Wirkprinzip</b>	mechanisch
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne

**Gehäuse**

<b>Beschichtung des Gehäuses</b>	sonstige
----------------------------------	----------




Antriebskopf	
Ausführung des Betätigungselements	Schwenkhebel, Metallhebel, 21 mm lang, gerade, Kubellagerrolle 19 mm
Normbezeichnung des Schalterkopfs	EN 50047, Form A
Form des Schalterkopfes	Kugellagerrolle
Außendurchmesser des Schalterkopfes	19 mm

Kommunikation/ Protokoll	
Ausführung der Schnittstelle	ohne

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb -25 ... +85 °C</li> <li>während Lagerung -40 ... +90 °C</li> </ul>
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Schraubbefestigung

#### Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Sonstige
 CSA	 UR	 EAC
	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> <a href="#">n</a>	<a href="#">Bestätigungen</a>

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA23>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AA23>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AA23>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA23&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA23&lang=de)



letzte Änderung:

19.07.2018