

Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 142,5 mm Feder = 50 mm, Stößel = 50 mm aus Edelstahl



Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Antriebskopf für Positionsschalter
Produkttyp-Bezeichnung	3SE5
Hersteller-Artikelnnummer	<ul style="list-style-type: none"> des mitgelieferten Antriebskopfes für Positionsschalter
	3SE5000-0AR02
Eignung zur Verwendung Sicherheitsschalter	Nein

Allgemeine technische Daten

Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> Zwangsöffnung 	Nein
Schutzart IP	IP65/IP67
Schockfestigkeit	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-27 	30g / 11 ms
Schwingfestigkeit	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-6 	0,35 mm / 5g
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)	
<ul style="list-style-type: none"> typisch 	10 000 000
Material des Gehäuses des Schalterkopfes	Kunststoff
Wirkprinzip	mechanisch

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
--	------

Gehäuse

Beschichtung des Gehäuses	sonstige
---------------------------	----------

Antriebskopf

Ausführung des Betätigungselements	Federstab, ges. Länge=142,5 mm (Feder 50 mm+Edelstahlstößel 50 mm)
Form des Schalterkopfes	Feder
Außendurchmesser des Schalterkopfes	6 mm

Kommunikation/ Protokoll

Ausführung der Schnittstelle	ohne
------------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb während Lagerung 	-25 ... +85 °C -40 ... +90 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Verriegelbare Steckbefestigung

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Sonstige
-----------------------------	---------------------	----------



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)
[n](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen


Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AR02>

CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AR02>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AR02>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AR02&lang=de



letzte Änderung:

19.07.2018