

LED-Deckel gelb für Positionsschalter Metall 3SE51, Gehäuse 56 mm breit 2 LEDs, gelb/grün, 110-230 V AC



<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Deckel, Metall für breites Gehäuse von Positionsschalter+LED 230 V AC, gelb
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
<b>Verschmutzungsgrad</b>	Klasse 3
<b>Schutzart IP</b>	IP66/IP67
<b>Schockfestigkeit</b>	30g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-27</li> </ul>	
<b>Schwingfestigkeit</b>	0,35 mm / 5g
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> </ul>	
<b>Länge des Sensors</b>	78 mm
<b>Breite des Sensors</b>	56 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
<b>Gehäuse</b>	
<b>Bauform des Gehäuses</b>	Quader, breit
<b>Beschichtung des Gehäuses</b>	kathodische Tauchlackierung
<b>Antriebskopf</b>	
<b>Ausführung des Betätigungselements</b>	sonstiges, ohne, Deckel

## Kommunikation/ Protokoll

Ausführung der Schnittstelle	ohne
------------------------------	------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +60 °C
• während Lagerung	-40 ... +90 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne

## Versorgungsspannung

Spannungsart der Versorgungsspannung	
• der optionalen LED-Anzeige	AC
Versorgungsspannung	
• der LED	230 V

## Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Schraubbefestigung

## Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung
-----------------------------	--	-----------------------



[Baumusterprüfung](#)



EG-Konf.

Prüfbescheinigungen	Sonstige
---------------------	----------

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5120-3AA00-1AG0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5120-3AA00-1AG0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5120-3AA00-1AG0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5120-3AA00-1AG0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5120-3AA00-1AG0&lang=de)



letzte Änderung:

19.07.2018