

STEGKUPPLUNG EDELSTAHL A4 CROSS SLOTTED COUPLING STAINLESS STEEL A4 SKPSY2224




Schraubnaben aus Edelstahl 1.4404
 aus Edelstahl 1.4404

Screw hubs
 made of stainless steel 1.4404

Technische Daten / technical data		SKPSY2224
max. Drehzahl / max. speed	min ⁻¹	10.000
max. Drehmoment / max. torque	Ncm	80
max. Wellenversatz / max. offset off shafts		
radial / radial	mm	± 0,3
axial / axial	mm	± 0,3
angular / angular	Grad	± 3
Drehfedersteife / torsion spring stiffness	Nm/rad	38
Radialfedersteife / radial spring stiffness	N/mm	115
Trägheitsmoment / moment of inertia	gcm ²	7
max. M der Schrauben / max. clamping torque	Ncm	120
Temperaturbereich / temperature range	°C	-10/ +80
Gewicht ca. / weight appr.	g	18
Werkstoff Mittelteil / material middle section		Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt / polyamid 6.6, fibreglass reinforced
Nabe / hubs		Edelstahl 1.4404/ stainless steel 1.4404

M = Anzugsmoment der Gewindestifte/ tightening torque of the set screws
 Durch A4 1.4404 Edelstahlqualität erhöhte Beständigkeit gegen Chloride, Meerwasser, Treibstoffe, Toluol, aromatische und nicht aromatische Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Glykole, Lösungsmittel und viele Chemikalien.
 Through A4 1.4404 stainless steel quality increased resistance to chlorides, sea water, fuels, toluene, aromatic and non-aromatic hydrocarbons, alcohols, glycols, solvents and many chemicals.

SKPSY2224



Bohrungskombinationen / bore combinations SKPSY2224		
d1 / d2	6	10
6	X	X
10		X
Bestellbeispiel / Example SKPSY2224 06/06		