


DIN 931 ähnlich ISO 4014

Sechskantschrauben

Außensechskant | mit Schaft

Stahl 5.6 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde
Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden



Durchmesser (d)	b			c		d _a	d _s	d _w	e	k		r	s		Steigung (P)
	über 200	l bis 125	l bis 200	min.	max.	max.	max.	min.	min.	min.	max.	min.	max.	min.	
M 12	49	30	36	0,15	0,6	13,7	12	17,4	21,10	7,32	7,68	0,6	19	18,67	1,75
M 16	57	38	44	0,20	0,8	17,7	16	22,0	26,17	9,71	10,29	0,6	27	26,16	2,00
M 20	65	46	52	0,20	0,8	22,4	20	27,7	32,95	12,15	12,85	0,8	30	29,16	2,50
M 24	73	54	60	0,20	0,8	26,4	24	33,2	39,55	14,65	15,35	0,8	36	15,39	3,00

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60
75	74,40	75,60
80	79,40	80,60

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
90	88,25	91,75
100	98,25	100,75
110	108,25	111,75
120	118,25	121,75
130	128,00	132,00
140	138,00	142,00
150	148,00	152,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

