

FAG

★ 7213-B-XL-MP



Schrägkugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0191153180000Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig,
X-life, Massivkäfig Messing

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	150 °C	Betriebstemperatur max.
	1,105 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	65 mm	Bohrungsdurchmesser
D	120 mm	Außendurchmesser
B	23 mm	Breite
C_r	68.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	52.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	3.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	9.900 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	5.700 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{min}	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 min}$	1 mm	Minimaler Kantenabstand
D_1	98,9 mm	Borrdurchmesser der breiten Außenringseitenfläche
d_1	86,32 mm	Borrdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche
a	51 mm	Abstand Druckkegelspitze
α	40 °	Druckwinkel

Anschlußmaße

$d_{a min}$	74 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a max}$	111 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b max}$	114,4 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a max}$	1,5 mm	Maximaler Hohlkehlradius an der Welle
$r_{a1 max}$	1 mm	Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse