

FAG

## ★ 7317-B-XL-TVP



Schrägkugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0167264050000Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig,  
X-life, Kunststoffkäfig

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen



## Temperaturbereich

$T_{min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	4,26 kg	Gewicht

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	85 mm	Bohrungsdurchmesser
D	180 mm	Außendurchmesser
B	41 mm	Breite
$C_r$	167.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	138.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	8.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	4.900 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	4.100 1/min	Bezugsdrehzahl

## Abmessungen

$r_{min}$	3 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 min}$	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
$D_1$	144 mm	Borrdurchmesser der breiten Außenringseitenfläche
$d_1$	122 mm	Borrdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche
a	76 mm	Abstand Druckkegelspitze
$\alpha$	40 °	Druckwinkel

## Anschlußmaße

$d_{a min}$	99 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a max}$	166 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b max}$	173 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a max}$	2,5 mm	Maximaler Hohlkehlradius an der Welle
$r_{a1 max}$	1 mm	Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse