

FAG

★ 7324-B-XL-MP



Schrägkugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0191184140000Schrägkugellager 73.-B-XL-MP, einreihig,
X-life, Massivkäfig Messing

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	200 °C	Betriebstemperatur max.
	14,05 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	120 mm	Bohrungsdurchmesser
D	260 mm	Außendurchmesser
B	55 mm	Breite
C_r	275.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	285.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	14.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4.350 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	2.850 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	3 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1\min}$	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
D_1	207,1 mm	Borrdurchmesser der breiten Außenringseitenfläche
d_1	176,38 mm	Borrdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche
a	107 mm	Abstand Druckkegelspitze
α	40 °	Druckwinkel

Anschlußmaße

$d_{a\min}$	134 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\max}$	246 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\max}$	253 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\max}$	2,5 mm	Maximaler Hohlkehlradius an der Welle
$r_{a1\max}$	1 mm	Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse