

FAG

## ★ 7412-B-XL-MP



## Schrägkugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0191189370000Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig,  
X-life, Massivkäfig Messing

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen



## Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	150 °C	Betriebstemperatur max.
	3,14 kg	Gewicht

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	60 mm	Bohrungsdurchmesser
D	150 mm	Außendurchmesser
B	35 mm	Breite
$C_r$	126.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	93.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	6.200 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	7.800 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	3.950 1/min	Bezugsdrehzahl

## Abmessungen

$r_{\min}$	2,1 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1\min}$	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
$D_1$	119,6 mm	Borrdurchmesser der breiten Außenringseitenfläche
$d_1$	102,3 mm	Borrdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche
a	62 mm	Abstand Druckkegelspitze
$\alpha$	40 °	Druckwinkel

## Anschlußmaße

$d_{a\min}$	74 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\max}$	136 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\max}$	141 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\max}$	2,1 mm	Maximaler Hohlkehlradius an der Welle
$r_{a1\max}$	1 mm	Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse