

FAG

★ 7415-B-XL-MP



Schrägkugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0191189960000Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig,
X-life, Massivkäfig Messing

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	150 °C	Betriebstemperatur max.
	6,7 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	75 mm	Bohrungsdurchmesser
D	190 mm	Außendurchmesser
B	45 mm	Breite
C_r	167.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	138.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	8.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	6.400 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	3.750 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{min}	3 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 min}$	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
D_1	144,3 mm	Borrdurchmesser der breiten Außenringseitenfläche
d_1	123,1 mm	Borrdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche
a	78 mm	Abstand Druckkegelspitze
α	40 °	Druckwinkel

Anschlußmaße

$d_{a min}$	91 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a max}$	174 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b max}$	181 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a max}$	2,5 mm	Maximaler Hohlkehlradius an der Welle
$r_{a1 max}$	1 mm	Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse